



## Szczypce do instalacji wodnych Alligator®, chrom., z nakładkami uchwytów, długość całkowita: 250 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	705700 250
GTIN	4003773035497
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

**Przegub trzpieniowy** (= podwójne prowadzenie) i zabezpieczenie przed przykleśzczaniem palców. Hartowane indukcyjnie. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatraskowe. Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 46 mm

rozstaw do rur: 2 cal

### Opis techniczny

długość całkowita	250 mm
rozstaw do rur	2 cal
Średnica mocowania sześciokąta	46 mm
powierzchnia	chromowane
norma	DIN ISO 8976
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

nieiskrzący	nie
Samozaciskające się	tak
Ochrona przed zakleszczeniem	tak