

**Garant****Zestaw nawiertaków HSS-E PM nr 111105, w kasecie, TiAlN, Typ: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111155 7
GTIN	4045197923813
Klasa artykułu	11A

**Opis****Wykonanie:**

Zestawione z wiertłami centrującymi DIN 333.

**Zawartość:**

Wiertło centrujące nr 111105, po 1 szt. w wielk. 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

chwyt: Kołek walcowy h7

liczba wiertel: 7

**Opis techniczny**

liczba wiertel	7
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	HSS E PM
norma	DIN 333
typ	A
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	k12

kąt pogłębiania	60 stopni
chwyt	Kołek walcowy h7
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków

### Akcesoria

Nawiertak HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 3,15 mm	111105 3,15
Nawiertak HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 1,6 mm	111105 1,6
Nawiertak HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 4 mm	111105 4
Nawiertak HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 1 mm	111105 1
Nawiertak HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 0,5 mm	111105 0,5
Nawiertak HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 2,5 mm	111105 2,5
Nawiertak HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 2 mm	111105 2
Kaseta do wiertła prowadzącego wg DIN 330 7-częściowa Typ 7	111109 7