



## Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 2-27 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	657800 2-27
GTIN	4018754034024
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

#### Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

#### wskazówka:

Rozm. 1-18, 1-19, 2-27, 2-30, 2-32, 2-36, 2-38 i 2-41 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczu dynamometrycznym** (zmieniona wartość nastawca). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 60 mm

wysokość h: 13 mm

wymiar: 30 mm

chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza	27 mm
-------------------	-------

wysokość h	13 mm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
szerokość b	60 mm
wymiar	30 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)