



Akumulatorowa lampa warsztatowa LED-Ex, Typ: UNI-EX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Przeciwybuchowa lampa warsztatowa, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX. Ekstremalnie jasne oświetlenie i bardzo długa trwałość.

Wielofunkcyjna, akumulatorowa lampa warsztatowa LED-Ex. Światło główne z wyłącznikiem dwustopniowym i światłem punktowym górnym.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Norma:

Certyfikat dla stref ATEX 0 i ATEX 20.

Dopuszczone i certyfikowane wg dyrektywy ATEX nr 2014/34/UE, IEC i IECEx.

w dostawie::

W komplecie kabel do ładowania i stacja ładowania.

Opis techniczny

temperatura barwy	6000 K
Strumień światła	200 lm

strumień światła, stopień 2	330 lm
pojemność akumulatora	2,8 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	3,2 V
Liczba dołączonych akumulatorów	1
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
długość całkowita	220 mm
Wartość CRI	80
stopień ochrony IP	IP 65
Szerokość całkowita	70 mm
czas świecenia na stopniu 2	3 h
czas świecenia	7,5 h
masa	420 g
Właściwości urządzenia	Nadaje się do obszarów EX
strefa wg ATEX	strefa 0
strefa wg ATEX	strefa 20
wys. całkowita	39 mm
oznaczenie producenta	UNI-EX
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa