



## Lampy warsztatowe LED-Ex, Typ: NOVA-EX



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081523 NOVA-EX
GTIN	5708997356029
Klasa artykułu	08C

### Opis

#### Wykonanie:

Przeciwwybuchowa lampa warsztatowa, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX. Ekstremalnie jasne oświetlenie i bardzo długa trwałość. Wytrzymała i solidna lampa warsztatowa z ochroną przeciwwybuchową.

#### Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### Norma:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

#### w dostawie::

W komplecie przewód 10 m, gniazdo Schuko, 100–240 V 50/60 Hz, 23 W.

### Opis techniczny

strumień światła, stopień 2	2000 lm
stopień ochrony IP	IP 65
Strumień światła	1000 lm

masa	4000 g
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Źródło światła	Lampki LED
Kolor światła	6000 K
pobór mocy	23 W
napięcie znamionowe	100 - 240 V
Właściwości urządzenia	Nadaje się do obszarów EX
długość całkowita	270 mm
Szerokość całkowita	266 mm
wys. całkowita	123 mm
Długość kabla przyłącza	10 m
strefa wg ATEX	Strefa 1
strefa wg ATEX	Strefa 2
strefa wg ATEX	Strefa 21
strefa wg ATEX	Strefa 22
oznaczenie producenta	NOVA EX
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa