

**Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 2-13 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 657800 2-13 |
| GTIN | 4018754033928 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis**Wykonanie:**

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Rozm. 1-18, 1-19, 2-27, 2-30, 2-32, 2-36, 2-38 i 2-41 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczu dynamometrycznym** (zmieniona wartość nastawca). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 30 mm

wysokość h: 7 mm

wymiar: 25 mm

chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------|----------|
| chwyt trzpieniowy | 14×18 mm |
|-------------------|----------|

| | |
|--------------------|---------------------------|
| szerokość b | 30 mm |
| rozwartość klucza | 13 mm |
| wysokość h | 7 mm |
| wymiar | 25 mm |
| narzędzie wymienne | Końcówki wymienne |
| materiał | Chromowa stal stopowa |
| powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) |