



## Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 2-32 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	657800 2-32
GTIN	4018754034048
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszczaąco na podłożu niklu.

#### Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

#### wskazówka:

Rozm. 1-18, 1-19, 2-27, 2-30, 2-32, 2-36, 2-38 i 2-41 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczu dynamometrycznym** (zmieniona wartość nastawca). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 66 mm

wysokość h: 14 mm

wymiar: 32,5 mm

chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza	32 mm
-------------------	-------

chwyt trzpieniowy	14×18 mm
szerokość b	66 mm
wysokość h	14 mm
wymiar	32,5 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)