

**Bit sześciokątny, 1/4 cala z profil Hex-Plus, sześciokąt: 1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	675494 1,5
GTIN	4013288111197
Klasa artykułu	63H

Opis**Wykonanie:**

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

ze strefą skrętną, ograniczającą szczytowe wartości siły przy skręcaniu. Stal stopowa nierdzewna, ciągliwo-twarda dzięki próżniowemu hartowaniu podzerowemu.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym DIN 7426 lub DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiał:

Stal stopowa nierdzewna

materiał: Stal stopowa, INOX

długość całkowita: 25 mm

Opis techniczny

długość całkowita	25 mm
sześciokąt	1,5 mm
grot 6-kątny do bitów	C6,3
materiał	Stal stopowa, INOX
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

