



Końcówki wtykowe oczkowe z grzechotką, rozwartość klucza: 2-19 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657925 2-19
GTIN	4000896179909
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Bardzo głęboko odsadzone **klucze oczkowe z grzechotką** przełączalną, luz 9°.

Zaleta:

Wykorzystanie grzechotki w bardzo trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Wymagana korekta długości na kluczu dynamometrycznym (zmieniona wartość nastawcza momentu).

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

długość l: 81 mm

szerokość b: 40 mm

wysokość h: 14,3 mm

wymiar: 36 mm

chwyt trzpieniowy: 14x18 mm

Opis techniczny

szerokość b	40 mm
długość l	81 mm
rozwartość klucza	19 mm
wysokość h	14,3 mm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
wymiar	36 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
grzechotki przełączalne	tak
narzędzie z funkcją grzechotki	tak