

**Groty 8 mm 6-kątne, sześciokąt: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	659878 4
GTIN	7610733220540
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Groty ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i antyudarowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czernione.

Pasuje do :

wkręta dynamometrycznych nr 659906, 659908 i 659912, **wielk. 1600**.

Nr 659911, **wielk. 1600** (do kat. 48) oraz asortymentu wkręta nr 667625 / 667645.

długość całkowita: 140 mm

długość użytkowa: 124 mm

Opis techniczny

sześciokąt	4 mm
długość użytkowa	124 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
długość całkowita	140 mm