

**Groty 8 mm 6-kątne, sześciokąt: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	659878 5
GTIN	7610733220557
Klasa artykułu	63D

**Opis****Wykonanie:**

**Groty** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i antyudarowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czernione.

**Pasuje do :**

wkręta dynamometrycznych nr 659906, 659908 i 659912, **wielk. 1600**.

Nr 659911, **wielk. 1600** (do kat. 48) oraz asortymentu wkręta nr 667625 / 667645.

długość całkowita: 160 mm

długość użytkowa: 144 mm

**Opis techniczny**

sześciokąt	5 mm
długość użytkowa	144 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
długość całkowita	160 mm