



Końcówki wymienne ze zintegrowaną zapadką - oczkowe, otwarte, rozwartość klucza: 17 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657920 17
GTIN	2050001012692
Klasa artykułu	66F

Opis

Wykonanie:

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Opatentowane końcówki specjalnie do skręcania rur instalacji sanitarnych oraz innych nakrętek z kołnierzem.

Zaleta:

Zapadka gwarantuje większą **oszczędność czasu oraz znaczne ułatwienie pracy** w porównaniu z tradycyjnymi kluczami oczkowymi.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 45 mm

wysokość h: 16 mm

wymiar: 21 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	17 mm
-------------------	-------

wysokość h	16 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
szerokość b	45 mm
wymiar	21 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
funkcja grzechotki	tak