



## Bity do Pozidriv, 1/4 cala BiTorsion z powłoką diamentową , wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 3/25 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	675530 3/25
GTIN	4013288034021
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

**wersja BiTorsion** o zmniejszonej twardości w strefie skrętnej, w celu zmniejszenia sił przenoszonych na gniazdo wkrętu = większa trwałość. Optymalne wyniki z szybkowymienną końcówką BiTorsions nr 675030.

Dzięki diamentowej powłoce końcówki mniejsze siły, mniejsze zużycie i zwiększona trwałość.

#### Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips wg DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

#### Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, **ciągliwo-twardy**.

długość całkowita: 25 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	25 mm
wielkość gniazda krzyżowego	3
grot 6-kątny do bitów	C 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak Pozidriv

---

**Akcesoria**

Zestaw bitów BiTorsion 61-elem.

675950

Zestaw bitów BiTorsion 30-elementowy, z powłoką  
aluminiową

675797