



## Końcówki wymienne do spawania, Typ: 1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	657950 1
GTIN	4018754034598
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi własnej konstrukcji, np. specjalnie odsadzonych kluczy. W zależności od długości elementu przyspawanego należy skorygować ustalony moment obrotowy klucza.

#### Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

długość l: 8 mm

wysokość h: 8 mm

czworokąt do przyspawania: 8×14 mm

wymiar S: 8 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

### Opis techniczny

wysokość h	8 mm
------------	------

czworokąt do przyspawania	8×14 mm
długość l	8 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
Seria	737/10
wymiar S	8 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne do spawania