



Lampa warsztatowa LED, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081415 3
GTIN	4260131238062
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Silne, ściemniane, trwałe i solidne lampy warsztatowe z **giętkim ramieniem i silnym magnesem w stopie**. Przyłącze zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V. Wysokowydajne diody LED w obudowie aluminiowej, barwa światła biała zimna, ok. 5500 K. Szeroki kąt wiązki światła 120° z równomiernym oświetleniem.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Zasilacz 250 V w zestawie.

wskazówka:

Odpowiednie zaciski stołowe i uchwyty magnetyczne są dostępne pod nr 081418/081419.

Opis techniczny

Ø podstawy magnetycznej	66 mm
Strumień światła	300 lm

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Źródło światła	LED
masa	550 g
Rodzaj zamocowania	Podstawa magnetyczna
stopień ochrony IP	IP 65
wydajność świetlna	2,5 W
napięcie znamionowe	250 V
temperatura barwy	5500 K
kąt wiązki światła	120 stopni
strefa wg ATEX	brak
wys. całkowita	620 mm
Kolor światła	zimny biały
szerokość głowicy świecącej	30 mm
wysokość głowicy świecącej	15 mm
głębokość głowicy świecącej	90 mm
Rodzaj produktu	Lampa stołowa/lampa warsztatowa

Akcesoria

Uchwyt magnetyczny Ø górna płyty magnetycznej 95 mm	081419 95
Zacisk stołowy Ø płyty montażowej górnej 95 mm	081418 95