

**Szczypce oczkowe, chromowane, długość całkowita: 130mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	710900 130
GTIN	4003773014348
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Ostro zakończone, okrągłe szczęki z cofniętymi ostrzami do cięcia drutu, hartowanymi indukcyjnie. Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Szczególnie do precyzyjnego gięcia drutu, oczek, uszek itp.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	130 mm
długość szczęk	32 mm
norma	DIN ISO 5743
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał szczypiec	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia szczypiec	chromowane
Rodzaj produktu	Szczypce

