



Szczypce płaskie, chromowane, izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	710300 160
GTIN	4003773033783
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Krótkie, grube szczęki (płaskie). Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce chromowane, uchwyty z nakładkami z kilku rodzajów materiału, **izolacja do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	30 mm
kształt szczęk	płaskie
norma	DIN ISO 5745
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
izolowane do	DC 1500 V
izolowane do	AC 1000 V
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa

materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia szczypiec	chromowane
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie