

**Szczypce z okrągłymi szczękami, polerowane, długość całkowita: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	710500 125
GTIN	4003773014461
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Krótkie, grube szczęki (okrągłe). Szczęki wewnątrz gładkie.

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

długość szczęk: 27 mm

Opis techniczny

długość całkowita	125 mm
długość szczęk	27 mm
kształt szczęk	okrągłe
norma	DIN ISO 5745
wykonanie szczęk	gładkie od wewnątrz
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia szczypiec	czernione, główka polerowana

