

**Szczypce płasko-okrągłe, polerowane, długość całkowita: 160mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	712250 160
GTIN	4003773043454
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Długie, wąskie, zastrzone szczęki o profilu owalnym. Przegub bez luzów. Przegub wkładany, bez luzów. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Elektrostał chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

powierzchnia	czarny atramentowy
powierzchnia	Główka polerowana
kształt szczęk	prosty
kształt szczęk	owalne, ostre
całkowicie izolowane	nie
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
nieiskrzący	nie
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
długość całkowita	160 mm
długość szczęk	54 mm

z ostrzem	nie
materiał	kute matrycowo
materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa
materiał	hartowana w oleju
norma	DIN ISO 5745
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie, półokrągłe