

**Groty 6 mm 6-kątne, sześciokąt: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	659920 2,5
GTIN	7610733201440
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Groty ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie odpornej na obciążenia udarowe. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czarne.

Pasuje do :

wkręta dynamometrycznych nr 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) / 659912, **wielk. 80, 200, 250, 500** i wkręta montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

długość całkowita: 170 mm

długość użytkowa: 90 mm

Opis techniczny

sześciokąt	2,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
długość użytkowa	90 mm
długość całkowita	170 mm