

Opis techniczny

do wkrętów z łbem stożkowym płaskim	M6
długość całkowita	35 mm
do otworów od	2,8 mm
długość chwytu	20 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø zewnętrzna	12,4 mm
grot 6-kątny do bitów	C6,3
Materiał ostrza 	HSS
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
norma	DIN 335 C