



Groty 6 mm 6-kątne, sześciokąt: 3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	659920 3
GTIN	7610733201457
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Groty ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie odpornej na obciążenia udarowe. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czarne.

Pasuje do :

wkrętaków dynamometrycznych nr 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) / 659912, **wielk. 80, 200, 250, 500** i wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

długość całkowita: 180 mm

długość użytkowa: 100 mm

Opis techniczny

długość całkowita	180 mm
długość użytkowa	100 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
sześciokąt	3 mm