

**Zestaw pogłęb. stożkowych z chwytem typu bit, w pudełku, 8-elem.****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	676313
GTIN	4013288117342
Klasa artykułu	63H

Opis**Wykonanie:**

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zalety:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Zawartość:

Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, jednoostrzowe: Nr 676311 po 1 szt. rozm. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Uchwyty do wkrętaków: 1 szt. nr 676410

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. zbliżone do nr 675020, rozm. 6,3K (bez magnesu)

Opis techniczny

liczba pogłębiaczy	6
Liczba ostrzy Z	1
liczba części	8

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza	HSS
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Aksesoria

Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, jednoostrzowe Ø zewnętrzna 20,5 mm	676311 20,5
Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, jednoostrzowe Ø zewnętrzna 8,3 mm	676311 8,3
Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, jednoostrzowe Ø zewnętrzna 6,3 mm	676311 6,3
Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, jednoostrzowe Ø zewnętrzna 16,5 mm	676311 16,5
Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3K	675020 6,3K
Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, jednoostrzowe Ø zewnętrzna 10,4 mm	676311 10,4
Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, jednoostrzowe Ø zewnętrzna 12,4 mm	676311 12,4