

**Wiertła kręte HSS z trzpieniem typu bit, Ø wiertła: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	676302 10
GTIN	4013288118899
Klasa artykułu	63H

Opis**Wykonanie:**

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy lub końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Uniwersalne zastosowanie do pracy w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

Specjalne wielkości do otworów pod nity 3,1 i 5,1 mm.

Materiał ostrza

 : HSS

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

długość linii śrubowej: 38 mm

długość całkowita: 54 mm

długość chwytu: 14 mm

Opis techniczny

długość całkowita	54 mm
długość linii śrubowej	38 mm
Ø wiertła	10 mm
długość chwytu	14 mm
grot 6-kątny do bitów	C6,3
Materiał ostrza 	HSS

kąt wierzchołkowy

118 stopni