

**Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych, rozwartość klucza: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	659880 7
GTIN	7610733220618
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Groty ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i antyudarowej. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Pasuje do :

wkrętań dynamometrycznych nr 659906, 659908 i 659912, **wielk. 1600**.

Nr 659911, **wielk. 1600** (do kat. 48) oraz asortymentu wkrętań nr 667625 / 667645.

długość całkowita: 100 mm

długość użytkowa: 84 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	7 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
długość całkowita	100 mm
długość użytkowa	84 mm
Ø grotu	8 mm