



## Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 125 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	713100 125
GTIN	4003773043065
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaokrąglone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce chromowane, odporne na skręcanie, elastyczne końcówki precyzyjne. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

#### Norma:

**DIN ISO 5745**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.  
długość szczęk: 27 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	125 mm
długość szczęk	27 mm
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).

wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane