



## Zestaw wiertel krętych z trzpieniami typu BIT, w skład. pokrowcu, 19-elem.



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	676304
GTIN	4013288101570
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

#### Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy lub końcówek wkrętaskowych typu bit.

#### Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Uniwersalne zastosowanie do pracy w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

Specjalne wielkości do otworów pod nity 3,1 i 5,1 mm.

#### Zawartość:

6 wiertel krętych z chwytem typu bit: Nr 676302 po 1 szt. rozm. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8

Bity do śrub z główką Phillips: Nr 675200 2 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25

Bity do śrub TORX® wewn.: Nr 675340 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

1 adapter „Rapidaptor”: zbliżone do nr 675020, rozm. 6,3K (bez magnesu)

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

### Opis techniczny

liczba części	19
liczba wiertel	6
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

## Akcesoria

Bity do Torx®, 1/4 cala profil Torx® TX15	675340 TX15
Bity do Torx®, 1/4 cala profil Torx® TX40	675340 TX40
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala, ze strefą skręcania wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675200 3/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala, ze strefą skręcania wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675200 2/25
Wiertła kręte HSS z trzpieniem typu bit Ø wiertła 5 mm	676302 5
Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3K	675020 6,3K
Wiertła kręte HSS z trzpieniem typu bit Ø wiertła 3 mm	676302 3
Wiertła kręte HSS z trzpieniem typu bit Ø wiertła 4,2 mm	676302 4,2
Wiertła kręte HSS z trzpieniem typu bit Ø wiertła 4 mm	676302 4
Bity do Torx®, 1/4 cala profil Torx® TX20	675340 TX20
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala, ze strefą skręcania wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675200 1/25
Bity do Torx®, 1/4 cala profil Torx® TX30	675340 TX30
Bity do Torx®, 1/4 cala profil Torx® TX10	675340 TX10
Bity do Torx®, 1/4 cala profil Torx® TX25	675340 TX25
Wiertła kręte HSS z trzpieniem typu bit Ø wiertła 8 mm	676302 8
Wiertła kręte HSS z trzpieniem typu bit Ø wiertła 6 mm	676302 6