



## Gwintowniki HSS typu bit, do gwintu: M8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	676307 M8
GTIN	4013288119131
Klasa artykułu	63H

### Opis

**Wykonanie:**

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

**Zalety:**

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 1xD przy otworze przelotowym

długość całkowita: 40 mm

długość chwytu: 14 mm

skok: 1,25 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	40 mm
skok	1,25 mm
długość chwytu	14 mm
do gwintu	M8
grot 6-kątny do bitów	C6,3
Rodzaj gwintu	M

Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1xD przy otworze przelotowym