



Groty 6 mm do Torx Plus®, profil Torx-Plus®: 15IP



Dane zamówienia

Numer katalogowy	659924 15IP
GTIN	7610733201600
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Pasuje do :

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 / 659908 / 659911 rozm. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 **rozm; 200; 500** / 659918 oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

długość całkowita: 180 mm

długość użytkowa: 100 mm

Opis techniczny

długość użytkowa	100 mm
profil Torx-Plus®	15IP
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
długość całkowita	180 mm
Rodzaj produktu	Nasadka wkrętakowa