



Wiertła kręte HSS z trzpieniem typu bit, Ø wiertła: 4,2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676302 4,2
GTIN	4013288118738
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy lub końcówek wkrętaskowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Uniwersalne zastosowanie do pracy w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

Specjalne wielkości do otworów pod nity 3,1 i 5,1 mm.

Materiał ostrza

 : HSS

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

długość linii śrubowej: 20 mm

długość całkowita: 45 mm

długość chwytu: 14 mm

Opis techniczny

Ø wiertła	4,2 mm
długość całkowita	45 mm
długość linii śrubowej	20 mm
długość chwytu	14 mm
grot 6-kątny do bitów	C6,3
Materiał ostrza 	HSS

kąt wierzchołkowy

118 stopni