



Gwintowniki HSS typu bit, do gwintu: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676307 M10
GTIN	4013288119148
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 ; HSS

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 1xD przy otworze przelotowym

długość całkowita: 41 mm

długość chwytu: 14 mm

skok: 1,5 mm

Opis techniczny

do gwintu	M10
skok	1,5 mm
długość chwytu	14 mm
długość całkowita	41 mm
grot 6-kątny do bitów	C6,3
Rodzaj gwintu	M

Materiał ostrza 	HSS
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1xD przy otworze przelotowym