

**Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	659880 10
GTIN	7610733220649
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Groty ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i antyudarowej. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Pasuje do :

wkrętałów dynamometrycznych nr 659906, 659908 i 659912, **wielk. 1600**.

Nr 659911, **wielk. 1600** (do kat. 48) oraz asortymentu wkrętałów nr 667625 / 667645.

długość całkowita: 140 mm

długość użytkowa: 124 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	10 mm
długość użytkowa	124 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
długość całkowita	140 mm
Ø grotu	8 mm