

**Wiertła kręte do drewna, typu bit, Ø wiertła: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	676315 6
GTIN	9002696265313
Klasa artykułu	66B

Opis**Wykonanie:**

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Do wykonywania dokładnych otworów w drewnie twardym i miękkim oraz w płytach powlekanych.

Materiał ostrza

 : HSS

długość linii śrubowej: 55 mm

długość całkowita: 95 mm

Opis techniczny

długość całkowita	95 mm
długość linii śrubowej	55 mm
Ø wiertła	6 mm
grot 6-kątny do bitów	E6,3
Materiał ostrza :	HSS