

**Groty 8 mm 6-kątne, sześciokąt: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	659878 8
GTIN	7610733220571
Klasa artykułu	63D

**Opis****Wykonanie:**

**Groty** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i antyudarowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czernione.

**Pasuje do :**

wkręta dynamometrycznych nr 659906, 659908 i 659912, **wielk. 1600**.

Nr 659911, **wielk. 1600** (do kat. 48) oraz asortymentu wkręta nr 667625 / 667645.

długość całkowita: 200 mm

długość użytkowa: 184 mm

**Opis techniczny**

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
długość całkowita	200 mm
sześciokąt	8 mm
długość użytkowa	184 mm