



Groty 6 mm z magnezem, z uchwytem bitów 1/4 cala, długość całkowita: 140 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 659925 140 |
| GTIN | 7610733220861 |
| Klasa artykułu | 63D |

Opis

Wykonanie:

Groty ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie odpornej na obciążenia udarowe. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Pasuje do :

wkrętań dynamometrycznych nr 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) / 659912, **wielk. 80, 200, 250, 500** i wkrętań montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

uchwyty bitów: D6,3

długość całkowita: 140 mm

długość użytkowa: 60 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------|--------|
| długość całkowita | 140 mm |
| długość użytkowa | 60 mm |
| uchwyty bitów | D6,3 |