


**Groty 8 mm do Torx Plus®, profil Torx-Plus®: 20IP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	659884 20IP
GTIN	7610733220762
Klasa artykułu	63D

**Opis****Wykonanie:**

**Grot** ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

**Pasuje do :**

wkręta dynamometrycznych nr 659906, 659908 i 659912, **wielk. 1600**.

Nr 659911, **wielk. 1600** (do kat. 48) oraz asortymentu wkręta nr 667625 / 667645.

długość całkowita: 140 mm

długość użytkowa: 124 mm

**Opis techniczny**

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
profil Torx-Plus®	20IP
długość całkowita	140 mm
długość użytkowa	124 mm
Rodzaj produktu	Nasadka wkrętakowa