



Groty 6 mm 6-kątne, sześciokąt: 1,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	659920 1,5
GTIN	7610733209316
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Groty ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie odpornej na obciążenia udarowe. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czarne.

Pasuje do :

wkrętań dynamometrycznych nr 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) / 659912, **wielk. 80, 200, 250, 500** i wkrętań montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

długość całkowita: 150 mm

długość użytkowa: 70 mm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętań trzpieniowe 6-kątne
długość całkowita	150 mm
sześciokąt	1,5 mm
długość użytkowa	70 mm