



Pogłębiacze stożkowe z chwytym typu bit, 3-ostrzowe , Ø zewnętrzna: 10,4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676310 10,4
GTIN	4013288119100
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

W maszynie za pośrednictwem adaptera (nr 675000 - 675030) albo w uchwycie wkrętakowym (nr 676400 - 676760).

Materiał ostrza

 HSS

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90 stopni

norma: DIN 335 C

Liczba ostrzy Z: 3

długość całkowita: 34 mm

długość chwytu: 20 mm

do otworów od: 2,5 mm

do wkrętów z łbem stożkowym płaskim: M5

Opis techniczny

długość całkowita	34 mm
do wkrętów z łbem stożkowym płaskim	M5

do otworów od	2,5 mm
długość chwytu	20 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø zewnętrzna	10,4 mm
grot 6-kątny do bitów	C6,3
Materiał ostrza 	HSS
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
norma	DIN 335 C