



## Groty 6 mm 6-kątne, sześciokąt: 2 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	659920 2
GTIN	7610733209309
Klasa artykułu	63D

### Opis

#### Wykonanie:

**Groty** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie odpornej na obciążenia udarowe. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czarne.

#### Pasuje do :

wkręta dynamometrycznych nr 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) / 659912, **wielk. 80, 200, 250, 500** i wkręta montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

długość całkowita: 160 mm

długość użytkowa: 80 mm

### Opis techniczny

sześciokąt	2 mm
długość użytkowa	80 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręta trzpieniowe 6-kątne
długość całkowita	160 mm