

Erdi**Nożyce do blachy „Ideal” z ostrzami z HSS, prawe, długość całkowita: 260 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	766350 260
GTIN	4010220000274
Klasa artykułu	73X

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą.

Główka nożyc z **ostrzami ze stali HSS** (HRC 65). Wyjątkowo duża trwałość ostrzy. Ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi nakładkami.

Do cięcia: blachy do 1,8 mm; blachy V2A do 1,2 mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

długość ostrzy: 33 mm

Opis techniczny

długość całkowita	260 mm
długość ostrzy	33 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Akcesoria

Zestaw reparacyjny do idealnych nożyc do blachy	766020
-------------------------------------------------	--------