



## Szczypce precyzyjne, chromowane, płasko zastrzone, długość całkowita: 125mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	715800 125
GTIN	4003773043645
Klasa artykułu	73F

### Opis

**Wykonanie:**

Krótkie, smukłe szczęki, od wewnątrz gładkie. Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

**Norma:**

**DIN ISO 9655**

**Materiał:**

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

### Opis techniczny

długość całkowita	125 mm
długość szczęk	27 mm
kształt szczęk	płasko zastrzone, proste
norma	DIN ISO 9655
wykonanie szczęk	gładkie od wewnątrz
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju

powierzchnia

chromowane

Rodzaj produktu

Szczypce