



## Szczypce płasko-okrągłe ergo® proste, chromowane, długość całkowita: 200 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	713940 200
GTIN	7314150102174
Klasa artykułu	730

### Opis

#### Wykonanie:

Stal chromowo-wanadowa, główka i przegub chromowane.

Bardzo wąskie, owalnie zastrzone szczęki, wewnątrz szorstkie.

Grubościenne nasadki uchwyty z **odchylaną sprężyną rozwierającą**. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 59 HRC) do twardego i miękkiego drutu.

#### Norma:

**DIN ISO 5745**

długość szczęk: 72 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	72 mm
Uchwyt	Grubościenne nasadki uchwyty ERGO® z wyłączaną sprężyną rozwierającą.
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 59 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane