



Szczypce precyzyjne, chromowane, okrągłe, ostre, długość całkowita: 125 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	716400 125
GTIN	4003773043652
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Krótkie, smukłe szczęki, od wewnątrz gładkie. Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
długość szczęk: 27 mm

Opis techniczny

długość całkowita	125 mm
długość szczęk	27 mm
kształt szczęk	okrągło-szpiczaste, proste
norma	DIN ISO 9655
wykonanie szczęk	gładkie od wewnątrz
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju

powierzchnia

chromowane