



Szczypce płasko-okrągłe, odgięte izolowane wg VDE, długość całkowita: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713700 200
GTIN	4003773022855
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaokrąglone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie. **Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym, do prac pod napięciem do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce chromowane, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

długość szczęk: 73 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
kształt szczęk	owalno-szpiczaste z odchylonymi szczękami (ok. 40 - 45°)
norma	DIN ISO 5745
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201

cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane