



**Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, chromowane, z nasadkami uchwytów ,
długość całkowita: 160 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713440 160
GTIN	4045197373588
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	50 mm
kształt szczęk	owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°)
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

Uchwyt	Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Santoprene®
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane