



Szczypce płasko-okrągłe, proste izolowane wg VDE, długość całkowita: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713300 160
GTIN	4003773033806
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie. **Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym, do prac pod napięciem do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce chromowane, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	50 mm
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5745

cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane