



Szczypce płasko-okrągłe, proste izolowane wg VDE, długość całkowita: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713310 160
GTIN	4045197501462
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zastrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie. **Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym, do prac pod napięciem do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	50 mm
Uchwyt	Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Santoprene®
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745

norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane