

**Szczypce płasko-okrągłe, proste, polerowane , długość całkowita: 140 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 713150 140 |
| GTIN | 4003773013082 |
| Klasa artykułu | 73F |

Opis**Wykonanie:**

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie. szczypce czernione, główka polerowana, Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. odporne na skręcanie, elastyczne końcówki precyzyjne.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
długość szczęk: 42 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------|--|
| długość całkowita | 140 mm |
| długość szczęk | 42 mm |
| Uchwyt | Nasadki wielokomponentowe |
| kształt szczęk | owalne, ostre, proste |
| norma | DIN ISO 5745 |
| cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). |
| wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz |

materiał

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

powierzchnia

czernione, główka polerowana