



Szczypce płasko-okrągłe, proste izolacja zanurzeniowa wg VDE, długość całkowita: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713335 200
GTIN	4003773016069
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zastrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie. **Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym, do prac pod napięciem do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.** Szczypce polerowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym, izolowane zanurzeniowo.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
izolacja elektryczna: VDE 1000 V
długość szczęk: 73 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym, izolowane zanurzeniowo
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201

norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane