



Dźwigniowe kleszcze nitownicze, Typ: HN2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770600 HN2
GTIN	4007081130011
Klasa artykułu	74B

Opis

Wykonanie:

Korpus z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, uchwyty rurkowe.

w dostawie::

Nasadki nr 770640, wielk. 29-45.

Część zamienna:

Zamienne szczęki nr 770630, zamienne nasadki nr 770640.

Opis techniczny

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	3 - 6,4 mm
długość całkowita	570 mm
masa	1,85 kg
Rodzaj produktu	Dźwigniowe kleszcze nitownicze

Akcesoria

Końcówki zamienne Typ 36	770640 36
Końcówki zamienne Typ 45	770640 45
Końcówki zamienne Typ 29	770640 29
Zestaw szczęk mocujących3-elem.	770630

Końcówki zamienne Typ 32

770640 32